

**Garant****12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 5/8palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	642132 5/8
GTIN	4062406310318
Trieda položky	61A

**Popis****Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

**Velkosti klúčov s presnou toleranciou** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. **Tenkostenný** na prácu aj na tých najtesnejších miestach. 12-hran (dvojitý šesťhran) s profilom **HT-Drive** šetrným k skrutkám a maticiam.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Technický opis**

Ø na strane výstupu	22,6 mm
Dĺžka	38 mm
Rozmer cez steny	5/8 palec
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	12-hranný nástrčný klúč
Druh produktu	Vložka nástrčného klúča

