



Pneumatický vypínací ťahovák, Typ: S2416L



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079165 S2416L
GTIN	7322590017040
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Všetky technické informácie sú založené na prietokovom tlaku **6,3 bar** a uvedenom vnútornom Ø hadice.

- **Presná vypínacia spojka odolná voči opotrebeniu.**
- **Vysoká presnosť krútiaceho momentu.**

Zvlášť vhodné pre sériové armatúry s rýchlovýmenným držiakom pre rezné hrany E 6,3 (pozri Č. 674200 ff).

Bez oleja – nie je potrebná žiadna prídavná olejníčka na stlačený vzduch.

Náhradný diel:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Technický opis

odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	10 mm
maximálna potreba vzduchu	360 l/min
Označenie výrobcu	S2416L
Upínač nástrojov Rozmery	1/4 palec
Rozsah krútiaceho momentu	0,5 - 1,6 Nm
maximálny Ø skrutiek (8,8–12,9)	M3

Hmotnosť	0,9 kg
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
Konštrukcia	tyc
Pracovná hlučnosť	73 dB(A)
maximálne otáčky	1500 min ⁻¹
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	BSP
Druh produktu	Skrutkovač