

DYMO**Popisovací prístroj, Typ: LM360D****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085500 LM360D
GTIN	3501170879528
Trieda položky	08U

Popis**Prevedenie:**

Robustné, mobilné značkovacie popisovacie zariadenia pre rýchlú výrobu samolepiacich plastových etiekiet. Trvalá tlač tepelným prenosom. Nastaviteľný prívod a dobeh pásky. Napájanie energiou prostredníctvom dobíjateľného **Li-Iónového akumulátora**, sieťovej nabíjačky. Jednoduché spracovanie textu pomocou rýchlo prístupných tlačidiel.

Použitie:

Etikety sa prilepia na skoro všetky hladké a nemastné povrchy.

Rozsah balenia:

Vrátane popisovacej pásky čierna na bielej a návodu na obsluhu.

Upozornenie:

- **Je možné nastaviť rôzne jazykové verzie.**
- **S nemeckým rozložením tlačidiel zo skladu, francúzsku klávesnicu je možné dodať veľmi rýchlo.**

Technický opis

vhodná kazeta s popisovacou páskou	D1
Pásová fréza Prevedenie	rucné
Počet štýlov písma	7
maximálna výška písma	14,9 mm

Typ	LM360D
Počet veľkostí písma	7
Dĺžka	150 mm
Počet riadkov textu	2
Počet širok písma	3
Počet viditeľných znakov na displeji	2×14
Sieťový adaptér	vrátane
Šírka	197 mm
Farba písma	čierna
Rozloženie klávesnice	QWERTZ
Počet dostupných znakov/symbolov	221
možné šírky pásky na písanie	6; 9; 12; 19 mm
Hmotnosť vrátane batérie	621 g
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Druh batérie	Li-Ion
Výška	71 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Označenie výrobcu	Dymo 360D
Druh produktu	Popisovací prístroj

Príslušenstvo

Kazeta s popisovacou páskou 6 mm × 7 m polyester Typ W	085530 W
Kazeta s popisovacou páskou 12 mm × 7 m polyester Typ Y	085520 Y
Kazeta s popisovacou páskou 12 mm × 7 m polyester Typ T	085520 T
Kazeta s popisovacou páskou 24 mm × 7 m polyester Typ Y	085560 Y
Kazeta s popisovacou páskou 24 mm × 7 m polyester Typ R	085560 R
Kazeta s popisovacou páskou 19 mm × 7 m polyester Typ W	085550 W
Kazeta s popisovacou páskou 12 mm × 7 m polyester Typ R	085520 R

Kazeta s popisovacou páskou19 mm ×7 m polyester Typ T	085550 T
Kazeta s popisovacou páskou12 mm ×7 m polyester Typ W	085520 W
Kazeta s popisovacou páskou19 mm × 3,5 m nylón Typ W	085516 W
Kazeta s popisovacou páskou19 mm ×7 m polyester Typ R	085550 R
Kazeta s popisovacou páskou24 mm ×7 m polyester Typ W	085560 W
Kazeta s popisovacou páskou9 mm ×7 m polyester Typ W	085540 W
Kazeta s popisovacou páskou9 mm ×7 m polyester Typ Y	085540 Y
Kazeta s popisovacou páskou19 mm ×7 m polyester Typ Y	085550 Y