

**Pneumatický rázový uťahovák kompaktný, Typ: 7732****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	079201 7732
GTIN	
Trieda položky	03R

Popis**Prevedenie:**

Kompaktný, výkonný mini skrutkovač s príklepom s hliníkovým telesom. Používateľsky prívetivé **prepínanie ovládania Side-2-Side** pre zmenu pravého/ľavého chodu pomocou 2-stupňovej ovládacej páky. Maximálny uvoľňovací krútiaci moment 610 Nm pri hmotnosti iba 1,3 kg a konštrukčnej dĺžke iba 112 mm. Príklepový mechanizmus jumbo-hammer.

Technický opis

odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	10 mm
Dĺžka	112 mm
Označenie výrobcu	7732
maximálne vibrácie podľa EN	12,1 m/s ²
Rozsah krútiaceho momentu	138 - 420 Nm
Upínač nástrojov Profil pohonu	Štvorhran
Pracovná hlučnosť	95 dB(A)

Upínač nástrojov Rozmery	1/2 palec
maximálna potreba vzduchu	612 l/min
Hmotnosť	1,3 kg
maximálne otáčky	9000 min ⁻¹
maximálny Ø skrutiek (8,8-12,9)	M20
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	NPT
Druh produktu	Skrutkovač