

Garant**Rýchlovýmenný adaptér, Weldon s vonkajším priemerom ER 32, Ø napnutia: 6mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 319762 6 |
| GTIN | 4062406328719 |
| Trieda položky | 31V |

Popis

Prevedenie:

- **Dvojdielne vyhotovenie skladajúce sa zo základného telesa a presnej upínacej matice.**
- **Z nástrojovej ocele vysokej kvality. Všetky funkčné plochy sú tvrdené a opracované.**

Výhoda:

Extrémne jednoducho ovládateľný systém rýchlej výmeny pre poháňané nástroje (PON). Pripravte adaptér rýchlej výmeny s nástrojom a vymeňte ho prostredníctvom PON. Upínacia matica je uložená v guľkových ložiskách.

Veľmi flexibilné použitie:

- **Rýchla a jednoduchá výmena adaptérov pri vložených PON.**
- **Vhodný pre všetky poháňané nástroje od rôznych výrobcov s pripojením klieštin ER.**

Použitie:

Na vrtanie a frézovanie v prípade poháňaných nástrojoch s pripojením klieštin ER.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|---------|
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 46,5 mm |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 |
| Vonkajší Ø D | 49 mm |

Druh produktu

Rýchlovýmenný adaptér