

**Garant****Rýchlovýmenný adaptér, meracia hlava pre vnútorný priemer ER 32, Priemer trňa d1: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319769 16
GTIN	4062406328894
Trieda položky	31V

**Popis****Prevedenie:**

- **Dvojdielne vyhotovenie skladajúce sa zo základného telesa a presnej upínacej matice.**
- **Z nástrojovej ocele vysokej kvality. Všetky funkčné plochy sú tvrdené a opracované.**

**Výhoda:**

Extrémne jednoducho ovládateľný systém rýchlej výmeny pre poháňané nástroje (PON). Pripravte adaptér rýchlej výmeny s nástrojom a vymeňte ho prostredníctvom PON. Upínacia matica je uložená v guľkových ložiskách.

Veľmi flexibilné použitie:

- **Rýchla a jednoduchá výmena adaptérov pri vložených PON.**
- **Vhodný pre všetky poháňané nástroje od rôznych výrobcov s pripojením klieštin ER.**

**Použitie:**

Na vrtanie a frézovanie v prípade poháňaných nástrojoch s pripojením klieštin ER.

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku Rozmer A	17,5 mm
Vnútorné chladenie	áno
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3
Vonkajší Ø D	48 mm
Druh produktu	Rýchlovýmenný adaptér

