

**Prerezané redukčné púzdro s chladením, Ø 20 mm, Ø upnutia D1: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 302150 3 |
| GTIN | 4060576155234 |
| Trieda položky | 33T |

Popis**Prevedenie:**

Redukčné púzdro **Schunk** GZB-S.

Možné flexibilné prednastavenie dĺžky vďaka posuvnému medzikusu.

S drážkami na chladiaci kanál.

Použitie:

- **Na vŕtanie, vystružovanie, frézovanie a ostrenie nástrojov.**
- **Maximálna flexibilita vďaka zníženiu priemeru upnutia.**
- **Vysoký krútiaci moment zaručuje väčší objem odstraňovania triesok ako pri priamom upínaní.**
- **Presnosť obvodovej hádzavosti $\pm 5 \mu\text{m}$ (presnosť systému pri $3 \times D$).**
- **Presnosť obvodovej hádzavosti $\pm 2 \mu\text{m}$ (pre redukčné púzdro).**
- **Použiteľné vo všetkých komerčne bežne dostupných hydraulických skľučovadlách.**

Vhodné pre:

Hydraulické skľučovadlo s **upínacím Ø 20 mm**.

Technický opis

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Celková dĺžka L | 52,5 mm |
| Ø upnutia D ₁ | 3 mm |
| Ø D | 20 mm |
| Atribút Názov produktu | Ø 20 mm |
| Presnosť obvodovej hádzavosti Systém | 5 μm |

Druh produktu

Redukčné púzdro