

**Prerezané redukčné púzdro s chladením, Ø 20 mm, Ø upnutia D1: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302150 4
GTIN	4060576155227
Trieda položky	33T

Popis**Prevedenie:**

Redukčné púzdro **Schunk** GZB-S.

Možné flexibilné prednastavenie dĺžky vďaka posuvnému medzikusu.

S drážkami na chladiaci kanál.

Použitie:

- **Na vrtanie, vystružovanie, frézovanie a ostrenie nástrojov.**
- **Maximálna flexibilita vďaka zníženiu priemeru upnutia.**
- **Vysoký krútiaci moment zaručuje väčší objem odstraňovania triesok ako pri priamom upínaní.**
- **Presnosť obvodovej hádzavosti $\pm 5 \mu\text{m}$ (presnosť systému pri $3 \times D$).**
- **Presnosť obvodovej hádzavosti $\pm 2 \mu\text{m}$ (pre redukčné púzdro).**
- **Použiteľné vo všetkých komerčne bežne dostupných hydraulických skľučovadlách.**

Vhodné pre:

Hydraulické skľučovadlo s **upínacím Ø 20 mm**.

Technický opis

Ø D	20 mm
Ø upnutia D ₁	4 mm
Celková dĺžka L	52,5 mm
Atribút Názov produktu	Ø 20 mm
Presnosť obvodovej hádzavosti Systém	5 μm

Druh produktu

Redukčné púzdro