

**Prerezané redukčné púzdro s chladením, Ø 20 mm, Ø upnutia D1: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 302150 12     |
| GTIN             | 4060576155142 |
| Trieda položky   | 33T           |

**Popis****Prevedenie:**

Redukčné púzdro **Schunk** GZB-S.

Možné flexibilné prednastavenie dĺžky vďaka posuvnému medzikusu.

**S drážkami na chladiaci kanál.**

**Použitie:**

- Na vrtanie, vystružovanie, frézovanie a ostrenie nástrojov.
- Maximálna flexibilita vďaka zníženiu priemeru upnutia.
- Vysoký krútiaci moment zaručuje väčší objem odstraňovania triesok ako pri priamom upínaní.
- Presnosť obvodovej hádzavosti  $\pm 5 \mu\text{m}$  (presnosť systému pri  $3 \times D$ ).
- Presnosť obvodovej hádzavosti  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pre redukčné púzdro).
- Použiteľné vo všetkých komerčne bežne dostupných hydraulických skľučovadlách.

**Vhodné pre:**

Hydraulické skľučovadlo s upínacím Ø 20 mm.

**Technický opis**

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Ø upnutia D <sub>1</sub>             | 12 mm           |
| Ø D                                  | 20 mm           |
| Celková dĺžka L                      | 52,5 mm         |
| Atribút Názov produktu               | Ø 20 mm         |
| Presnosť obvodovej hádzavosti Systém | 5 $\mu\text{m}$ |

Druh produktu

Redukčné púzdro