

**Prerezané redukčné púzdro utesnený, Ø 20 mm, Ø upnutia D1: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 302165 6 |
| GTIN | 4060576159850 |
| Trieda položky | 33T |

Popis**Prevedenie:**

Schunk GZB-S s utesnením.

Tesnosť chladiacej kvapaliny do 80 barov.

Možné flexibilné prednastavenie dĺžky vďaka posuvnému medzikusu.

Utesnené (gumová zátk).**Použitie:**

- **Na vrtanie, vystružovanie, frézovanie a ostrenie nástrojov.**
- **Maximálna flexibilita vďaka zníženiu priemeru upnutia.**
- **Vysoký krútiaci moment zaručuje väčší objem odstraňovania triesok ako pri priamom upínaní.**
- **Presnosť obvodovej hádzavosti $\pm 5 \mu\text{m}$ (presnosť systému pri $3 \times D$).**
- **Presnosť odvodovej hádzavosti $\pm 2 \mu\text{m}$ (pre redukčné púzdro).**
- **Použitelnosť u všetkých bežne dostupných hydraulických upínacích puzdier.**

Technický opis

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Ø D | 20 mm |
| Ø upnutia D ₁ | 6 mm |
| Vonkajší Ø | 20 mm |
| Atribút Názov produktu | Ø 20 mm |
| Presnosť obvodovej hádzavosti Systém | 5 μm |

Druh produktu

Redukčné púzdro