

**Prerezané redukčné púzdro utesnený, Ø 20 mm, Ø upnutia D1: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302165 3
GTIN	4060576159881
Trieda položky	33T

Popis**Prevedenie:**

Schunk GZB-S s utesnením.

Tesnosť chladiacej kvapaliny do 80 barov.

Možné flexibilné prednastavenie dĺžky vďaka posuvnému medzikusu.

Utesnené (gumová zátk).**Použitie:**

- **Na vrtanie, vystružovanie, frézovanie a ostrenie nástrojov.**
- **Maximálna flexibilita vďaka zníženiu priemeru upnutia.**
- **Vysoký krútiaci moment zaručuje väčší objem odstraňovania triesok ako pri priamom upínaní.**
- **Presnosť obvodovej hádzavosti $\pm 5 \mu\text{m}$ (presnosť systému pri $3 \times D$).**
- **Presnosť odvodovej hádzavosti $\pm 2 \mu\text{m}$ (pre redukčné púzdro).**
- **Použitelnosť u všetkých bežne dostupných hydraulických upínacích puzdier.**

Technický opis

Ø upnutia D ₁	3 mm
Ø D	20 mm
Vonkajší Ø	20 mm
Atribút Názov produktu	Ø 20 mm
Presnosť obvodovej hádzavosti Systém	5 μm

Druh produktu

Redukčné púzdro