

Garant**Rýchlovýmenný adaptér, skrutkovacia fréza s vonkajším priemerom ER 32,
Závit M: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319778 M10
GTIN	4062406343651
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:**

- **Dvojdielne vyhotovenie skladajúce sa zo základného telesa a presnej upínacej matice.**
- **Z nástrojovej ocele vysokej kvality. Všetky funkčné plochy sú tvrdené a opracované.**

Výhoda:

Extrémne jednoducho ovládateľný systém rýchlej výmeny pre poháňané nástroje (PON). Pripravte adaptér rýchlej výmeny s nástrojom a vymeňte ho prostredníctvom PON. Upínacia matica je uložená v guľkových ložiskách.

Veľmi flexibilné použitie:

- **Rýchla a jednoduchá výmena adaptérov pri vložených PON.**
- **Vhodný pre všetky poháňané nástroje od rôznych výrobcov s pripojením klieštin ER.**

Použitie:

Na vrtanie a frézovanie v prípade poháňaných nástrojoch s pripojením klieštin ER.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	29 mm
Vnútorne chladenie	áno

Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3
Vonkajší Ø D	49 mm
Druh produktu	Rýchlovýmenný adaptér