

Garant**Rýchlovýmenný adaptér, zaskrutkovacia fréza pre vnútorný priemer ER25,
Závit M: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 319779 M10 |
| GTIN | 4062406343699 |
| Trieda položky | 31V |

Popis**Prevedenie:**

- **Dvojdielne vyhotovenie skladajúce sa zo základného telesa a presnej upínacej matice.**
- **Z nástrojovej ocele vysokej kvality. Všetky funkčné plochy sú tvrdené a opracované.**

Výhoda:

Extrémne jednoducho ovládateľný systém rýchlej výmeny pre poháňané nástroje (PON). Pripravte adaptér rýchlej výmeny s nástrojom a vymeňte ho prostredníctvom PON. Upínacia matica je uložená v guľkových ložiskách.

Veľmi flexibilné použitie:

- **Rýchla a jednoduchá výmena adaptérov pri vložených PON.**
- **Vhodný pre všetky poháňané nástroje od rôznych výrobcov s pripojením klieštin ER.**

Použitie:

Na vrtanie a frézovanie v prípade poháňaných nástrojoch s pripojením klieštin ER.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|---------|
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 14,9 mm |
| Vnútorné chladenie | áno |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 |

| | |
|---------------|-----------------------|
| Vonkajší Ø D | 41 mm |
| Druh produktu | Rýchlovýmenný adaptér |