



## Digitálne posuvné meradlo s okrúhlym hĺbkomerom, Počet posuvných meradiel: 150



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	405523 150
GTIN	4067263132790
Trieda položky	45A

### Popis

Prevedenie:

Dokonalé vedenie sklznice na koľajnici pre ľahký a rovnomerne rýchly chod. Robustná konštrukcia s odolnosťou a dlhodobou stabilitou výsledkov. Vysoký stupeň ochrany proti prachu a kvapalinám. Ľahko čitateľný vďaka veľkému ciferníku s vysokým kontrastom. Dlhá životnosť batérie predchádza častej výmene batérie.

Použitie:

Vonkajšie, vnútorné merania, stupne a meranie hĺbky.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

### Technický opis

Odčítanie	0,0005 palec
Prevádzková doba	12000 hodín
Výška cifier LDC displej	11 mm
Typ batérií	Gombíkový článok
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Hĺbkomer	oblé
Kalibrácia	A1

Rozsah merania	0 - 150 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm
Solárne panely	nie
Automatické odpojenie	áno
Hĺbkomer dostupný	áno
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Odčítanie	0,01 mm
Spínač pohotovostného režimu	áno
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

## Príslušenstvo

Digitálne posuvné meradlo TESA-CAL IP67 s okrúhlym hĺbkomerom, Rozsah merania: 150mm

412759 150