



## Ručný silomer DFG, Rozsah merania: 1000N



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 479025 1000   |
| GTIN             | 2050002070776 |
| Trieda položky   | 47F           |

### Popis

#### Prevedenie:

Univerzálny silomer s farebným displejom na presné meranie ťažnej a tlakovej sily. Robustné puzdro z tlakovej liatiny.

- **Zobrazenie aktuálnej hodnoty sily a najvyššej hodnoty.**
- **Programovateľné funkčné tlačidlá.**
- **Monitorovanie medzí tolerancie s optickým a akustickým zobrazením.**
- **Pamäť nameraných hodnôt.**
- **Štatistické vyhodnotenie uložených hodnôt.**
- **Rozhranie pre export dát.**
- **Indikátor je možné prepnúť: N, gf, kgf, lbf, ozf.**

#### Rozsah balenia:

Prepravný kufr, nabíjací konektor so spojovacím káblom USB, príslušenstvo (tlačná doštička, háčik, hrot, nos, V-drážka, predĺženie).

#### Zvláštne príslušenstvo:

Manuálna skúšobná stolička č. 479029.

### Technický opis

|            |       |
|------------|-------|
| Rozlíšenie | 0,2 N |
|------------|-------|

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Presnosť                   | 0,2 %                    |
| Dĺžka                      | 191 mm                   |
| Šírka                      | 84 mm                    |
| Výška                      | 42 mm                    |
| Rozsah merania             | 100 - 900 N              |
| Úložisko nameraných hodnôt | 50                       |
| Zásobovanie energiou       | Prevádzka s akumulátorom |
| Rozhranie                  | Rozhranie RS232C         |
| Rozhranie                  | USB rozhranie            |
| Meracia technika           | digitálna                |
| Druh produktu              | Silomer                  |