



Ručný silomer DFG, Rozsah merania: 50N



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479025 50
GTIN	2050002070738
Trieda položky	47F

Popis

Prevedenie:

Univerzálny silomer s farebným displejom na presné meranie ťažnej a tlakovej sily. Robustné puzdro z tlakovej liatiny.

- **Zobrazenie aktuálnej hodnoty sily a najvyššej hodnoty.**
- **Programovateľné funkčné tlačidlá.**
- **Monitorovanie medzí tolerancie s optickým a akustickým zobrazením.**
- **Pamäť nameraných hodnôt.**
- **Štatistické vyhodnotenie uložených hodnôt.**
- **Rozhranie pre export dát.**
- **Indikátor je možné prepnúť: N, gf, kgf, lbf, ozf.**

Rozsah balenia:

Prepravný kufr, nabíjací konektor so spojovacím káblom USB, príslušenstvo (tlačná doštička, háčik, hrot, nos, V-drážka, predĺženie).

Zvláštne príslušenstvo:

Manuálna skúšobná stolička č. 479029.

Technický opis

Výška	42 mm
-------	-------

Presnosť	0,2 %
Dĺžka	191 mm
Rozlíšenie	0,01 N
Rozsah merania	5 - 45 N
Šírka	84 mm
Úložisko nameraných hodnôt	50
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Silomer