



Ručný silomer DFC, Rozsah merania: 1000N



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479027 1000
GTIN	2050002071551
Trieda položky	47F

Popis

Prevedenie:

Univerzálny silomer s farebným displejom na presné meranie ťažnej a tlakovej sily. Robustné puzdro z tlakovej liatiny.

- **Zobrazenie aktuálnej hodnoty sily a najvyššej hodnoty.**
- **Programovateľné funkčné tlačidlá.**
- **Monitorovanie medzí tolerancie s optickým a akustickým zobrazením.**
- **Pamäť nameraných hodnôt.**
- **Štatistické vyhodnotenie uložených hodnôt.**
- **Rozhranie pre export dát.**
- **Indikátor je možné prepnúť: N, gf, kgf, lbf, ozf.**
- **Je možný prenos nameraných hodnôt cez Bluetooth.**
- **Priemerná hodnota sily v priebehu času.**

Rozsah balenia:

Prepravný kufr, nabíjací konektor so spojovacím káblom USB, príslušenstvo (tlačná doštička, háčik, hrot, nos, V-drážka, predĺženie).

Zvláštne príslušenstvo:

Manuálna skúšobná stolica č. 479029.

Technický opis

Rozsah merania	100 - 900 N
Šírka	84 mm
Dĺžka	191 mm
Výška	42 mm
Rozlíšenie	0,1 N
Presnosť	0,1 %
Úložisko nameraných hodnôt	99
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Silomer