



## Pílový pás na kov 34×5000, Zubov na palec: 2/3H



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	173864 2/3H
GTIN	2050001710154
Trieda položky	16F

### Popis

#### Prevedenie:

**RÖNTGEN – bi-alfa-kobalt: Vysoko výkonný bimetalový pílový pás** s nosným pásom z pružinovej ocele **s vysokým obsahom chrómu a** hrotmi zubov (67 – 69 HRC) z ocele HSS legovanou kobaltom (M42). **Extrémna tvrdosť hrotov zubov, pružný nosný pás.**

#### Použitie:

**Kombinované ozubenie 0°** – veľmi nízke vibrácie, na veľký rozsah prierezov (na rúry a profily, plný materiál do max. 70 mm).

**Kombinované ozubenie 10°** – **univerzálne** na veľký rozsah prierezov (na plný materiál od 50 mm).

**Normálne ozubenie 0°** – na malé až stredné prierezy do maximálnej dĺžky záberu 70 mm.

**Normálne ozubenie 10°** – na väčšie prierezy od dĺžky záberu 50 mm.

#### Upozornenie:

**Zábeh nového pásu:** Pozri príručku na trieskové obrábanie GARANT č. 110010 a informačnú stránku.

### Technický opis

Šírka	34 mm
-------	-------

Hrúbka	1,1 mm
Dĺžka	5000 mm
Uhol čela	10 Stupeň
Ozubenie	Combi
Rezný materiál	HSS Co 8
Druh produktu	Pílový pás na kov