

Garant**Strojný závitník, nitridovaný, MF: 22X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132880 22X1,5
GTIN	4045197074232
Trieda položky	11H

Popis**Výhoda:**

Suché obrábanie sivej liatiny – bez potreby chladiacich mazív. Obzvlášť odolné proti opotrebovaniu vďaka nitridovaným povrchom.

Upozornenie:

s 4 ostriami.

Technický opis

Stúpanie závitov	1,5 mm
Počet napínacích drážok	5
Ø otvoru pod závit	20,5 mm
Počet rezných hrán Z	5
Ø závitu	22 mm
Ø stopky D _s	18 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374
Hĺbka závitu	66 mm
Druh závitu	MF

Velkosť závitú	M22×1,5
Povrchová úprava	nitridovaný
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	biela
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
GG	vhodný	13	K
GGG	podmienene vhodný	9	K
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		