



Pneumatická uhlová brúska, Typ: 52639



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|--------------|
| Číslo objednávky | 079327 52639 |
| GTIN | 616026526396 |
| Trieda položky | 03R |

Popis

Prevedenie:

Kompaktná a výkonná uhlová brúska s kontrolou otáčok pre konštantné otáčky aj pri zaťažení. **Ergonomická, štíhla konštrukcia** pre vyváženú manipuláciu. So **360° prestaviteľným výstupom odvádzaného vzduchu** a otočnou rukoväťou izolovanou voči chladu. Obojstranne použiteľná **protivibračná podporná rukoväť**.

Upínač M14 so zaistením vretena.

Rozsah balenia:

Vrátane potrebných mazníc.

Technický opis

| | |
|--|----------------------|
| maximálna potreba vzduchu | 1218 l/min |
| Označenie výrobcu | 52639 |
| Hmotnosť | 2,5 kg |
| maximálne vibrácie podľa EN | 2,3 m/s ² |
| minimálny Ø kotúčov | 125 mm |
| odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø) | 10 mm |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Pracovní hlučnost | 80 dB(A) |
| maximálne otáčky | 12000 min ⁻¹ |
| Výstupný výkon | 970 W |
| Pripojenie stlačeného vzduchu | 3/8 palec |
| Pripojovací závit | NPT |
| Druh produktu | Uhlová brúska |