

Garant**Nástavbová čelusť pre otočené upínacie moduly tuhá, pre typ: 125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361126 125
GTIN	4045197809377
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

S povrchovou úpravou, tvrdené a brúsené.

Použitie:

Na upnutie predsadzovacích čelustí č. 361140 – 361150.

Vhodné pre:

Súprava 5-osových zverákov č. 361100 a upínací modul č. 361105 – 361110.

Rozsah balenia:

Vrátane upevňovacích skrutiek.

Upozornenie:

Nevyhnutne potrebné pre upínacie moduly otočené o 180°.

Technický opis

vhodné pre farebný kód	Xpent1-2
Výška h_1	25 mm
Výška čelusti h	45 mm
Dĺžka čelustí l	68,5 mm
Šírka čelustí b	125 mm
Dĺžka l_1	43,5 mm

Druh produktu

Čeluste pre zverák