

Garant**Predsadzovacia čelusť Gripp 5/5, pre typ: 125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361141 125
GTIN	4045197809476
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:****Dosadacia plocha 3 mm.**

2 upínacie stupne s výškou 5 mm.

Výhoda:**Po otočení čeluste je k dispozícii druhý upínací stupeň.****Vhodné pre:**

Nadstavbové čeluste č. 361124 – 361127, č. 361133 a č. 361135.

Stupňovité čeluste č. 361295 – 361296.

Technický opis

Šírka čelustí b	125 mm
Výška h_2	15 mm
Dĺžka čelustí l	12 mm
Dĺžka l_2	9 mm
Výška čelusti h	20 mm
Dĺžka l_1	9 mm
Výška h_1	15 mm

vhodné pre farebný kód

Xpent1-2

Druh produktu

Čeluste pre zverák