

**Garant****Predsadzovacia čelusť hladká 3/5, pre typ: 125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361143 125
GTIN	4045197809513
Trieda položky	310

**Popis****Prevedenie:****Dosadacia plocha 3 mm.**

Prvý upínací stupeň s výškou 3 mm. Druhý upínací stupeň s výškou 5 mm.

**Prevedenie reklamného textu:**

**Vhodný pre:** 360405 125MX a 360405 125LX.

**Výhoda:**

**Po otočení čeluste je k dispozícii druhý upínací stupeň.**

**Vhodné pre:**

Nadstavbové čeluste č. 361124 – 361127, č. 361133 a č. 361135.

Stupňovité čeluste č. 361295 – 361296.

**Technický opis**

Výška čelusti h	20 mm
Dĺžka l <sub>2</sub>	9 mm
Dĺžka l <sub>1</sub>	9 mm
Výška h <sub>1</sub>	15 mm
Dĺžka čelustí l	12 mm
Výška h <sub>2</sub>	17 mm

Šírka čelustí b	125 mm
vhodné pre farebný kód	Xpent1-2
Druh produktu	Čeluste pre zverák