

 Atlas Copco

Pneumatická uhlová brúska, Typ: G2588-230



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079312 G2588-230
GTIN	7322590043933
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Výkonná uhlová brúska, ktorej pracovné otáčky takmer neklesajú ani pri zatažení. Bezpečnostný štartér zabraňuje neúmyselnému zapnutiu. Uhlová brúska s menovitým výkonom 1 700 W na použitie v ťažších podmienkach a s konštantne vysokým úberom. Ergonomická manipulácia. **Upínač M14.**

Rozsah balenia:

Vrátane potrebných mazníc.

Náhradný diel:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Technický opis

Hmotnosť	2,4 kg
maximálne vibrácie podľa EN	7,8 m/s ²
Pracovná hlučnosť	90 dB(A)
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	16 mm
maximálna potreba vzduchu	2160 l/min

maximálny Ø kotúčov	230 mm
maximálne otáčky	6600 min ⁻¹
Výstupný výkon	1700 W
Označenie výrobcu	G2588-230-M14
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/2 palec
Pripojovací závit	BSP
Druh produktu	Uhlová brúska