

**Garant****Strojný závitník, bez povlaku, UNC: 1-8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 133350 1-8    |
| GTIN             | 4045197074737 |
| Trieda položky   | 11H           |

**Popis****Prevedenie:****S lámačom triesok.****Použitie:****Pre jednotný hrubý závit ASME – B1.1.****Technický opis**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Chodov na palec         | 8        |
| Počet napínacích drážok | 3        |
| Stúpanie závitov        | 3,175 mm |
| Ø závit                 | 25,4 mm  |
| Počet rezných hrán Z    | 3        |
| Ø otvoru pod závit      | 22,25 mm |
| Norma                   | DIN 376  |
| Rezný materiál          | HSS      |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 20 mm    |
| Celková dĺžka L         | 160 mm   |
| Ø stopka štvorhranu     | 16 mm    |
| Hĺbka závit             | 76,2 mm  |
| Druh závit              | UNC      |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Veľkosť závitú           | 1-8 UNC                                   |
| Povrchová úprava         | bez povlaku                               |
| Vrcholový uhol závitú    | 60 Stupeň                                 |
| Tolerančná trieda        | 2B  |
| Forma nábehu             | B   |
| Stopka                   | Valcová stopka s h9                       |
| Vnútorne chladenie       | nie                                       |
| Použitie pri type otvoru | až 3xD pri priechodnom otvore             |
| Smer rezania             | pravé                                     |
| Druh závitového náradia  | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok           | bez                                       |
| Druh produktu            | Závitník                                  |

## Údaje o užívateľovi

|                              | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie)         | podmienene vhodný | 13             | N       |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 15             | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 15             | P       |
| Olej                         | vhodný            |                |         |
| mokrú maximum                | podmienene vhodný |                |         |