



Priame pneumatické brúsky, Typ: 53531



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079443 53531
GTIN	616026535312
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Dynabrade – priama brúska na stlačený vzduch.

Mnohostranne použiteľná priama brúska s kľudným chodom v robustnej a ergonomickej konštrukcii s jemným držiakom. **Výkonná** priama brúska s maximálnymi otáčkami **18 000 ot/min**. Robustné, pevné **ocelové predĺženie** umožňuje obrábanie **bez vibrácií** na ťažko prístupných miestach.

Rozsah balenia:

Vrátane potrebných mazníc.

Technický opis

Ø upínacích klieštín	6 mm
Pracovná hlučnosť	84 dB(A)
Hmotnosť	2,2 kg
maximálne otáčky	18000 min ⁻¹
Označenie výrobcu	53531
Dĺžka	467 mm
maximálne vibrácie podľa EN	3,2 m/s ²
maximálna potreba vzduchu	1128 l/min

Výstupný výkon	744 W
Pripojenie stlačeného vzduchu	3/8 palec
Pripojovací závit	NPT
Druh produktu	Priama brúska