

Garant**Predsadzovacia čelusť Gripp, pre šírku čelustí: 125Lmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	362392 125L
GTIN	4062406370565
Trieda položky	31S

Popis**Prevedenie:**

Vysoká presnosť pri upínaní. Prídavné čeluste mnohonásobne rozširujú možnosti vášho zveráka. Optimalizovaný tvar zubov na vysoké prídržné sily.

Upozornenie:

Je nutné vopred stanoviť obrys zuba (systém LANG).

Technický opis

vhodné pre farebný kód	TC
vhodné pre farebný kód	NC8
vhodné pre farebný kód	HD zverák
vhodné pre farebný kód	HiPo
vhodné pre farebný kód	LC
vhodné pre farebný kód	LC-GARANT
vhodné pre farebný kód	HD-Allmatic
vhodné pre farebný kód	HD-HOLEX
vhodné pre farebný kód	Basic

vhodné pre farebný kód	Titan 2
vhodné pre farebný kód	Titan 2
Šírka čelustí b	12 mm
Výška čelusti h	40 mm
pre šírku čelustí	125 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák