

**Strojný závitník, bez povlaku, UNF: 1/4-28****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133402 1/4-28
GTIN	4045197594778
Trieda položky	12H

**Popis****Prevedenie:****S lámačom triesok.****Použitie:****Pre jednotný jemný závit UNF ASME-B1.1.****Technický opis**

Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	5,5 mm
Chodov na palec	28
Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	6,35 mm
Norma	DIN 374
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	4,5 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Ø stopka štvorhranu	3,4 mm
Hĺbka závit	19,05 mm
Stúpanie závitov	0,907 mm
Druh závit	UNF
Veľkosť závit	1/4-28 UNF

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		