

**Garant****Strojný závitník, bez povlaku, UNF: 1/2-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133400 1/2-20
GTIN	4045197074805
Trieda položky	11H

**Popis**

Prevedenie:

S lámačom triesok.

Použitie:

Pre jednotný jemný závit UNF ASME-B1.1.

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	12,7 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	11,5 mm
Chodov na palec	20
Norma	DIN 374
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	9 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Hĺbka závit	38,1 mm
Stúpanie závitov	1,27 mm
Druh závit	UNF

Veľkosť závitú	1/2-20 UNF
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		