



## Priame pneumatické brúsky, Typ: 60051



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079441 60051
GTIN	616026600515
Trieda položky	03R

### Popis

#### Prevedenie:

#### **Dynabrade – priama brúska na stlačený vzduch.**

Mnohostranne použiteľná priama brúska s kľudným chodom v robustnej a ergonomickej konštrukcii s jemným držiakom. **Brzda na zastavenie rotora:** Po vypnutí motor zastane do jednej sekundy.

Malá turbínová brúska bez prevodovky s maximálnymi otáčkami **60 000 1/min.** Pohon stlačeného vzduchu s keramickými ložiskami a **patentovanou kontrolou otáčok** pre konštantné otáčky pri zaťažení.

#### Použitie:

**Používať iba stlačený vzduch bez oleja. Nemazať olejom!**

#### Rozsah balenia:

Vrátane potrebných mazníc.

### Technický opis

Pracovná hlučnosť	78 dB(A)
Dĺžka	135 mm
Výstupný výkon	75 W
Ø upínacích klieštín	3 mm
Označenie výrobcu	60051
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

maximálne otáčky	60000 min <sup>-1</sup>
maximálna potreba vzduchu	228 l/min
Hmotnosť	0,45 kg
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	NPT
Druh produktu	Priama brúska