

Garant**Závitové očká 6g, M: M1,2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	140300 M1,2
GTIN	4045197083029
Trieda položky	11K

Popis

Prevedenie:

Uzavretý predrezaný tvar. $\geq M3$ s obojstranným špirálovým hrotom pre ľahké rezanie a čistý odvod triesky v smere rezania. **Nábeh 1 3/4 chodu.** Tolerančné pole 6h.

Technický opis

Stúpanie	0,25 mm
Výška	5 mm
Vonkajší Ø	16 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6h
Veľkosť závit	M1,2
Druh závit	M
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očka

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		