

**Priame pneumatické brúsky, Typ: 52855****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	079441 52855
GTIN	616026528550
Trieda položky	03R

Popis**Prevedenie:****Dynabrade – priama brúska na stlačený vzduch.**

Mnohostranne použiteľná priama brúska s kľudným chodom v robustnej a ergonomickej konštrukcii s jemným držiakom. Regulovateľná priama brúska na ceruzky. Robustný vzduchový motor vhodný pre mazaný stlačený vzduch, plynulá regulácia otáčok od 35000 min⁻¹ – 60000 min⁻¹. Integrovaný vypínač, pamäťová funkcia.

Rozsah balenia:

Vrátane potrebných mazníc.

Technický opis

Ø upínacích klieštín	3 mm
maximálne otáčky	60000 min ⁻¹
Hmotnosť	0,61 kg
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
Výstupný výkon	75 W
Pracovná hlučnosť	67 dB(A)
Dĺžka	114 mm

maximálna potreba vzduchu	170 l/min
Označenie výrobcu	52855
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	NPT
Druh produktu	Priama brúska