

Garant**Závitové očka 6g, M: M30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	140300 M30
GTIN	4045197083241
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar. \geq M3 s obojstranným špirálovým hrotom pre ľahké rezanie a čistý odvod triesky v smere rezania. **Nábeh 1 3/4 chodu.**

Technický opis

Výška	25 mm
Stúpanie	3,5 mm
Vonkajší Ø	65 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Veľkosť závit	M30
Druh závit	M
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očka

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		