

**Garant****Závitové očka 6g, M: M16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 140300 M16    |
| GTIN             | 4045197083180 |
| Trieda položky   | 11K           |

**Popis****Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar.  $\geq$  M3 s obojstranným špirálovým hrotom pre ľahké rezanie a čistý odvod triesky v smere rezania. **Nábeh 1 3/4 chodu.**

**Technický opis**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Stúpanie             | 2 mm      |
| Výška                | 18 mm     |
| Vonkajší Ø           | 45 mm     |
| Tolerančná trieda    | DIN 13 6g |
| Veľkosť závit        | M16       |
| Druh závit           | M         |
| Vrcholový uhol závit | 60 Stupeň |
| Rezný materiál       | HSS       |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Norma         | EN 22568      |
| Smer rezania  | pravé         |
| Druh produktu | Závitové očká |

### Údaje o uživateli

|                              | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie)         | podmienene vhodný |                |         |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Olej                         | vhodný            |                |         |
| suché                        | podmienene vhodný |                |         |