

Garant**Závitové očka ľavý závit, M-LH: M2,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	140620 M2,5
GTIN	4045197083616
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar.

1 3/4 kurzu brány.**Technický opis**

Stúpanie	0,45 mm
Výška	5 mm
Vonkajší Ø	16 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Veľkosť závit	M2,5
Druh závit	M-LH
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	EN 22568
Smer rezania	ľavé
Druh produktu	Závitové očka

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		