

**TK pílový kotúč, Typ: 165T40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 078212 165T40 |
| GTIN | 4002395369737 |
| Trieda položky | 07A |

Popis**Prevedenie:**

Povlak PTFE (teflón): znižuje trenie pre rýchlejšie a chladnejšie rezy. Chráni pred koróziou a hromadením živice. Laserom vyrezávané vibračné drážky: pre nižšie vibrácie a presnejšie rezy. Drážky sú vyplnené polyuretánom a fungujú ako tlmiče nárazov, pretože zabraňujú vibráciám, aby sa dostali na karbidové zuby. Vysokokvalitná laserom rezaná ocel: zaručuje presné rezy. Kobaltom napustené karbidové zuby: zostávajú dlhšie naostrené a umožňujú čistejšie rezy. Optimalizované pre akumulátorové náradie, mimoriadne tenká šírka rezu pre dlhý čas prevádzky na jedno nabitie akumulátora. Všetky druhy dreva: Mäkké/tvrde drevo, preglejka, lakované dosky, melamín, MDF. Štandardné pílové listy bez teflónového povlaku a vibračných drážok.

Technický opis

| | |
|--------------------|----------|
| Ø otvora | 15,87 mm |
| Počet zubov | 40 |
| Vhodnosť materiálu | Drevo |
| Ø kotúča D | 165 mm |

Druh produktu

Pílový kotúč