

**Garant**

**Upichovacia planžeta Ocel', neutrálna, Výška planžety h<sub>5</sub> / šírka zápichu w:  
19/2,2mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273552 19/2,2 |
| GTIN             | 4062406373627 |
| Trieda položky   | 21W           |

## Popis

### Vhodné pre:

Držiak č. 273984 – 274000 alebo č. 319132; 319133 (VDI držiak).

### Pozor!:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

## Technický opis

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Šírka zápichu w               | 2,2 mm               |
| Výška planžety h <sub>5</sub> | 19 mm                |
| pre maximálny Ø obrobka       | 40 mm                |
| Celková dĺžka L               | 86 mm                |
| Druh použitia                 | neutrálna            |
| Vnútorne chladenie            | nie                  |
| Systémový kľúč                | áno                  |
| možné axiálne zapichovanie    | nie                  |
| Druh produktu                 | Upichovacia planžeta |