

Garant**Upichovacia planžeta Oceľ, neutrálna, Výška planžety h₅ / šírka zápichu w:
32/2,2mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273552 32/2,2
GTIN	4062406373689
Trieda položky	21W

Popis

Vhodné pre:

Držiak č. 273984 – 274000 alebo č. 319132; 319133 (VDI držiak).

Pozor!:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Technický opis

Výška planžety h ₅	32 mm
pre maximálny Ø obrobka	60 mm
Šírka zápichu w	2,2 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
Systémový kľúč	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Upichovacia planžeta