

Garant**Držiak doštičiek Heavy-Duty-Plus pre čelné zapichovanie, ľavé, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 184/250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274082 184/250
GTIN	4062406378653
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Pre rezné doštičky č. 275021 – 275048.

Použitie:

V spojení s upínacím držiakom č. 274006.

Pozor!:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov). Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Upozornenie:

D_1 = minimálny Ø pre 1. zápich/ D_2 = maximálny Ø pre 1. zápich.

$D_2=999$ v označení veľkosti teoreticky zodpovedá nekonečnu.

Technický opis

minimálny 1. Ø zápichu D_1	184 mm
maximálny 1. Ø zápichu D_2	250 mm
maximálna hĺbka rezu t_{max}	120 mm
Druh použitia	ľavé
Systémový kľúč	áno
Šírka zápichu w	8 mm
Druh produktu	Držiak doštičiek

