


Garant**Závitové očka Šesthran, M: M4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	140920 M4
GTIN	4045197083852
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

Vonkajší šesťhran na normované rozmery klúčov. **Bez** lámača triesok. **Nábeh 1 3/4 chodu.**

Upozornenie:

Na dodatočné rezanie poškodených závitov alebo rezanie na ťažko prístupných miestach.

Technický opis

Rozmer cez steny	18 mm
Stúpanie	0,7 mm
Výška	5 mm
Veľkosť závitu	M4
Druh závitu	M
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 382

Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Druh produktu	Závitové očka

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		