

Garant**Závitové očka HSS, MF: 27X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	141050 27X1,5
GTIN	4045197084279
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý, predrezaný tvar; s **obojsmerným špirálovým hrotom**.
1 3/4 kurzu brány.

Technický opis

Výška	18 mm
Stúpanie	1,5 mm
Vonkajší Ø	65 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Veľkosť závit	M27×1,5
Druh závit	MF
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očká

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		