

Garant**Závitové očka, UNC: 6-32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	142520 6-32
GTIN	4045197084750
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar; **s lámačom triesok na oboch stranách** na ľahké narezávanie a čistý odvod triesky v smere rezania. **1 3/4 kurzu brány.**

Použitie:

Pre jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.

Technický opis

Ø závit	3,51 mm
Výška	7 mm
Chodov na palec	32
Vonkajší Ø	20 mm
Smer rezania	pravé
Druh závit	UNC
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň

Rezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Tolerančná trieda	2A
Druh produktu	Závitové očka

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		