

Garant**Závitové očka, UNF: 10-32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	142620 10-32
GTIN	4045197084880
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar; **s lámačom triesok na oboch stranách** na ľahké narezávanie a čistý odvod triesky v smere rezania. **Nábeh 1 3/4 chodu.**

Použitie:

Pre jednotné jemné závitky UNF ASME-B1.1.

Technický opis

Chodov na palec	32
Výška	7 mm
Ø závitů	4,83 mm
Vonkajší Ø	20 mm
Veľkosť závitů	10-32 UNF
Smer rezania	pravé
Druh závitů	UNF

Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Tolerančná trieda	2A
Druh produktu	Závitové očká

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		