

**Garant****Závitové očka, G: G1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	142060 G1
GTIN	4045197084699
Trieda položky	11K

**Popis****Prevedenie:**

Šesthranné závitové očka **bez** lámača triesok; na dorezávanie.

**Použitie:**

Na cylindrický Whitworthov rúrkový závit DIN ISO 228/1.

**Technický opis**

Rozmer cez steny	60 mm
Výška	18 mm
Ø závit	33,25 mm
Chodov na palec	11
Veľkosť závit	G1
Tolerančná trieda	A
Smer rezania	pravé
Druh závit	G

Vrcholový uhol závitú	55 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 382
Druh produktu	Závitové očká

### Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		