

**Garant****Závitové očká, G: G3/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	142050 G3/4
GTIN	4045197084620
Trieda položky	11K

**Popis****Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar; s lámačom triesok na oboch stranách na ľahké narezávanie a čistý odvod triesky v smere rezania. **Nábeh 1 3/4 chodu.**

**Použitie:**

Na cylindrický Whitworthov rúrkový závit DIN ISO 228/1.

**Technický opis**

Chodov na palec	14
Výška	16 mm
Ø závit	26,44 mm
Vonkajší Ø	55 mm
Veľkosť závit	G3/4
Smer rezania	pravé
Tolerančná trieda	A

Druh závitu	G
Vrcholový uhol závitu	55 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	EN 24231
Druh produktu	Závitové očká

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		