

Garant**Závitové očka, UNC: 5/8-11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 142520 5/8-11 |
| GTIN | 4045197084842 |
| Trieda položky | 11K |

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar; **s lámačom triesok na oboch stranách** na ľahké narezávanie a čistý odvod triesky v smere rezania. **1 3/4 kurzu brány.**

Použitie:

Pre jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.

Technický opis

| | |
|----------------------|-----------|
| Ø závit | 15,88 mm |
| Chodov na palec | 11 |
| Výška | 18 mm |
| Vonkajší Ø | 45 mm |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závit | UNC |
| Vrcholový uhol závit | 60 Stupeň |

| | |
|-------------------|---------------|
| Rezný materiál | HSS |
| Norma | EN 22568 |
| Tolerančná trieda | 2A |
| Druh produktu | Závitové očka |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |