



Ručné závitníky sada, bez povlaku, G: G3/4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 130650 G3/4 |
| GTIN | 4045197067791 |
| Trieda položky | 12G |

Popis

Prevedenie:

2-dielna súprava, **pozostáva z predrezávacieho a dokončovacieho závitníka.**

Použitie:

Na cylindrický Whitworthov závit DIN ISO 228/1 (nie na spoje utesnené závitom).

Technický opis

| | |
|-------------------------|----------|
| Chodov na palec | 14 |
| Stúpanie závitov | 1,814 mm |
| Ø otvoru pod závit | 24,5 mm |
| Ø závit | 26,44 mm |
| Rezný materiál | HSS |
| Ø stopky D _s | 20 mm |
| Celková dĺžka L | 90 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 16 mm |
| Hĺbka závit | 79,32 mm |
| Veľkosť závit | G3/4 |

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Druh závitů | G |
| Vrcholový uhol závitů | 55 Stupeň |
| Norma | DIN 5157 |
| Forma nábehu | C |
| Forma nábehu | D |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | do 3xD pri slepom otvore |
| Použitie pri type otvoru | až 3xD pri priechodnom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Ručný závitník |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | podmienene vhodný | | |
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | | |
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| GG(G) | podmienene vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |

