

Garant**Strojný závitník Typ C DIN 371/376, TiN, M: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131250 M10
GTIN	4045197069276
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****S povrchovou úpravou TiN pre:**

- Zlepšenú odolnosť voči opotrebovaniu.
- Menšia tendencia k návaru materiálu.
- Možnosť vyšších rezných rýchlostí.

Možno použiť s **emulziou** (obsah tuku najmenej 8 %).

S lámačom triesok.

(Tvar C) nábeh 2 – 3 chody – **bez lámača triesok**. Môže sa použiť aj na slepý otvor. **ISO 2 6H HSS-E**

Technický opis

Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Ø závitu	10 mm
Počet napínacích drážok	4
Počet rezných hrán Z	4
Stúpanie závitov	1,5 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	10 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopka štvorhranu	8 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H

Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závitú	30 mm
Druh závitú	M
Veľkosť závitú	M10
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	16	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	20	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	19	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		