

Garant**Strojný závitník, vaporizovaný, MF: 8X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 136260 8X1 |
| GTIN | 4045197079169 |
| Trieda položky | 11H |

Popis**Prevedenie:**

Povrch vaponizovaný, zabránilo sa zváraniu za studena.

Technický opis

| | |
|-------------------------|--------------|
| Ø závit | 8 mm |
| Ø otvoru pod závit | 7 mm |
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| Počet napínacích drážok | 3 |
| Stúpanie závitov | 1 mm |
| Ø stopky D _s | 6 mm |
| Celková dĺžka L | 90 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 4,9 mm |
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H |
| Rezný materiál | HSS E |
| Norma | DIN 374 |
| Hĺbka závit | 24 mm |
| Druh závit | MF |
| Veľkosť závit | M8x1 |
| Povrchová úprava | vaporizovaný |

| | |
|--------------------------|---|
| Vrcholový uhol závitů | 60 Stupeň |
| Závit-norma | DIN 13 |
| Forma nábehu | C |
| Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | do 3xD pri slepom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o užívatelovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 13 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 15 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 15 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 15 | P |
| GG(G) | podmienene vhodný | 9 | K |
| CuZn | podmienene vhodný | 13 | N |
| Olej | vhodný | | |
| mokrú maximum | podmienene vhodný | | |