

Garant**Sada kuželových záhlbníků č. 150150 v kazete 90°, bez povlaku, Počet záhlbníků: 7**

ÚDAJE O OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky	150310 7
GTIN	4045197086037
Trieda položky	11M

Popis

Prevedenie:Súpravy kuželových zásobníkov **v kazete**.

Praktické pre montáž a dielňu.

Presný kuželový záhlbník, vyrobený s prísnejšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C.

Použitie:

Presný kuželový záhlbník pre zhotovovanie hladkých kuželových záhlbení.

Obsah:

1 záhlbník: Veľ. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Technický opis

Počet záhlbníků	7
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň

Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 335 C
Stopka	Valcová stopka s h9
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	27	P
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 25	150150 25
Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 6	150150 6
Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 11,5	150150 11,5
Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 8	150150 8
Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 19	150150 19
Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 15	150150 15
Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 10	150150 10